

펄크럼 스크류 EH 22591.



제품 설명

나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.
간단하게 레벨링을 할 수 있는 컴팩트한 디자인. 스페너 또는 내부 육각렌치로 고정가능.

재질

- 몸체
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
 - 스테인레스 스틸 1.4305

볼 부품


- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
- 스테인레스 스틸 1.4305

더 많은 정보

참조

펄크럼 스크류는 정적 하중에 적용될 수 있다.

그림



주문 정보

d ₁	d ₂	치수			WS ₁ [mm]	WS ₂ [mm]	WS ₃ [mm]	정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]	[g]	제품 번호.
		l ₁ ±0,5 [mm]	l ₂	l ₃ 최소						
스틸										
M12	M 6	21,2	16	5,0	6	9	10	10	10	22591.0006
M16	M 8	26,5	20	7,0	8	12	14	18	24	22591.0008
M24	M10	39,9	30	9,0	12	19	20	35	87	22591.0010
M24	M12	39,9	30	11,0	12	19	20	35	82	22591.0012
M30 x 2	M16	47,4	36	13,5	12	24	27	45	173	22591.0016
스테인리스 스틸										
M12	M 6	21,2	16	5,0	6	9	10	8	10	22591.0206
M16	M 8	26,5	20	7,0	8	12	14	14	24	22591.0208
M24	M10	39,9	30	9,0	12	19	20	28	87	22591.0210
M24	M12	39,9	30	11,0	12	19	20	28	82	22591.0212
M30 x 2	M16	47,4	36	13,5	12	24	27	36	173	22591.0216

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.