

위치 핀 · 홀이 있음 DIN 6321과 유사 EH 22630.



제품 설명

원통형 위치 핀은 공차홀 안에서 가공물의 위치를 잡아주는 데 쓰이며, 또한 스톱퍼나 플레이트의 발로 사용 가능.
마름모형 위치 핀은 홀 사이의 공차를 극복하기 위해, 혹은 한 방향으로 부품의 위치를 배치하기 위해 사용.
치수 6을 제외한 나머지 제품들은 위와 아래에서 조일 수 있어서 더욱 안전하다. (해체를 위해서도 사용 가능). 외경은 DIN 6321과 유사함.

재질

- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

더 많은 정보

추가 제품

- 위치 핀, DIN 6321
- 위치 핀, 볼타입

그림




그림 1





그림 2



주문 정보


d ₁ g6	l ₁	b	d ₂ k6	l ₂	d ₃	치수 d ₄ [mm]	l ₄	d ₅	l ₅	d ₆	l ₆	위치 홀 D ₁ H7 [mm]	중량 [g]	제품 번호.
위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1														
6	7	–	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,4	22630.0220 ¹⁾
6	12	–	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	2,9	22630.0221 ¹⁾
8	10	–	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	4,2	22630.0222
8	16	–	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	6,4	22630.0223
10	10	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	6,1	22630.0224
10	18	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10,0	22630.0225
12	10	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	8,0	22630.0226
12	18	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	15,0	22630.0227
16	13	–	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	19,0	22630.0228
16	22	–	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	32,0	22630.0229
20	15	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	46,0	22630.0230
20	25	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	60,0	22630.0231
25	15	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	59,0	22630.0232
25	25	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	96,0	22630.0233
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2														
6	7	1,0	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,0	22630.0240 ¹⁾
6	12	1,0	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,5	22630.0241 ¹⁾
8	10	1,6	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	3,4	22630.0242
8	16	1,6	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	4,4	22630.0243
10	10	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	4,6	22630.0244

¹⁾ 상부에서만 고정 가능

d ₁ g6	l ₁	b	d ₂ k6	l ₂	d ₃	치수						위치 홀 D ₁ H7		제품 번호.
						d ₄	l ₄	d ₅	l ₅	d ₆	l ₆			
10	18	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	7,3	22630.0245
12	10	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	5,8	22630.0246
12	18	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10,0	22630.0247
16	13	3,5	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	14,0	22630.0248
16	22	3,5	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	22,0	22630.0249
20	15	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	30,0	22630.0250
20	25	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	44,0	22630.0251
25	15	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	41,0	22630.0252
25	25	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	62,0	22630.0253

1) 상부에서만 고정 가능

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.