

위치 부상·포지셔닝 클램핑 핀 용, 압입용 EH 23111.



제품 설명

클램핑 핀 위치 지정을 위한 위치 지정 부상 핀을 적용하고자 하는 물체에 장착됩니다.


재질

- 몸체- 강화 스틸, 흑색처리
- 스테인리스 스틸 1.4112, 경화 처리

조립

포지셔닝 클램핑 핀 용 압입식 위치 부상은 머신 테이블 혹은 베이스 플레이트에 가벼운 압력으로 삽입 설치.


그림



주문 정보

d ₁ F6	d ₂ +0,01	d ₃	치수			l ₃	D ₂ H7	D ₅ +1	위치 홀		T2 최소	[g]	제품 번호.
			d ₄	l ₁	l ₂				T ₁ ±0,02	[mm]			
표면-경화처리 스틸													
16	22,03	20	28,6	5,25	6,90	12,1	22	31	7,25	22	22	22	23111.0762
20	28,03	25	32,2	5,25	8,42	17,1	28	34	8,75	22	39	39	23111.0764
25	35,03	31	40,2	5,25	10,22	21,0	35	42	10,55	28	79	79	23111.0766
30	42,03	37	48,2	5,25	10,63	21,8	42	50	10,95	28	118	118	23111.0768
스테인리스 스틸													
16	22,03	20	28,6	5,25	6,90	12,1	22	31	7,25	22	22	22	23111.0862
20	28,03	25	32,2	5,25	8,42	17,1	28	34	8,75	22	39	39	23111.0864
25	35,03	31	40,2	5,25	10,22	21,0	35	42	10,55	28	79	79	23111.0866
30	42,03	37	48,2	5,25	10,63	21,8	42	50	10,95	28	118	118	23111.0868

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.