

## 클램프 · 소프트 페이스, DIN 6314와 유사 EH 23190.



### 제품 설명

DIN 6314 에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 소프트 페이스형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

동 (구리)으로 된 소프트면이 가공물의 손상을 막아준다. 클램핑 볼트 위의 너트 DIN 6330 B (EH 23070.) / 원추형 씨트 DIN 6319 G (EH 23050.), 그리고 조절 나사 위의 돌출 패드 DIN 6311 (EH 22560. 떼어 낼 수 있음) 결합으로 평행상태를 보상해 준다. 클램프는 소프트 (soft) 나 단단한 (hard) 클램핑 표면에 사용할 수 있다.

### 재질

#### 소프트 면

- 동, 황동처리

#### 클램프

- 열처리 스틸, 흑색처리

### 그림




그림 1




그림 2





그림 3

### 주문 정보

기본 치수 b <sub>1</sub> [mm]	a <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	치수 [mm]						s	T-슬롯 사이즈 [mm]	클램프 높이 [mm]		[g]	제품 번호.	
						d	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>4</sub>			h <sub>2</sub> 최소	h <sub>2</sub> 최대			
약세사리 없음 - 그림 1																		
9	12	-	-	25	10	M 8	13	22	60	10	8	2	-	-	-	111	23190.0010	
11	15	-	-	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	-	-	-	221	23190.0020	
14	20	-	-	40	14	M12	21	40	100	15	12	3-0,5	-	-	-	478	23190.0030	
18	25	-	-	50	18	M16	26	45	125	20	16	3-0,5	-	-	-	949	23190.0040	
조절 스크류만 있는 형 - 그림 2																		
9	12	-	-	25	10	M 8	13	22	60	10	8	2	-	8	23	150	23190.0011	
9	12	-	-	25	10	M 8	13	22	60	10	8	2	-	8	43	160	23190.0012	
11	15	-	-	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	-	10	38	295	23190.0021	
11	15	-	-	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	-	10	58	310	23190.0022	
14	20	-	-	40	14	M12	21	40	100	15	12	3-0,5	-	10	31	590	23190.0031	
14	20	-	-	40	14	M12	21	40	100	15	12	3-0,5	-	10	71	620	23190.0032	
18	25	-	-	50	18	M16	26	45	125	20	16	3-0,5	-	12	42	1150	23190.0041	
18	25	-	-	50	18	M16	26	45	125	20	16	3-0,5	-	12	87	1220	23190.0042	
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 - 그림 3																		
9	12	50	7,6	25	10	M 8	13	22	60	10	8	2	8	8	16	200	23190.0015	
9	12	80	7,6	25	10	M 8	13	22	60	10	8	2	8	8	43	220	23190.0016	
11	15	65	9,6	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	10	10	22	385	23190.0025	
11	15	100	9,6	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	10	10	58	420	23190.0026	
14	20	80	11,6	40	14	M12	21	40	100	15	12	3-0,5	12	10	28	740	23190.0035	
14	20	125	11,6	40	14	M12	21	40	100	15	12	3-0,5	12	10	71	805	23190.0036	

기본 치수 b <sub>1</sub> [mm]	a <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	치수 [mm]										T-슬롯 사이즈 [mm]	클램프 높이 [mm]		[g]	제품 번호
			a <sub>2</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>4</sub>	s		h <sub>2</sub> 최소	h <sub>2</sub> 최대		
14	20	80	13,6	40	14	M12	21	40	100	15	12	3-0,5	14	10	26	755	23190.0037
14	20	125	13,6	40	14	M12	21	40	100	15	12	3-0,5	14	10	71	820	23190.0038
18	25	100	15,6	50	18	M16	26	45	125	20	16	3-0,5	16	12	31	1470	23190.0045
18	25	160	15,6	50	18	M16	26	45	125	20	16	3-0,5	16	12	87	1630	23190.0046
18	25	100	17,6	50	18	M16	26	45	125	20	16	3-0,5	18	12	32	1490	23190.0047
18	25	160	17,6	50	18	M16	26	45	125	20	16	3-0,5	18	12	87	1650	23190.0048

### 적용 예



### 규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.