

스페이서 플레이트 · 경첩용
EH 25160.




제품 설명

스페이서 플레이트는 경첩을 설치할 때 높이 보정에 사용할 수 있다.

재질

- 스텐레스 스틸 1.4301, 무광, 진동 연마

그림



주문 정보

l ₁	b ₁	치수		b ₂	d	l ₂	[g]	제품 번호.
		h	[mm]					
30	10,8	1,0		6,0	4	18	2,2	25160.0605
30	10,8	1,5		6,0	4	18	3,3	25160.0610
30	10,8	3,0		6,0	4	18	6,5	25160.0615
30	10,8	5,0		6,0	4	18	11,0	25160.0620
40	14,5	1,0		7,5	5	25	4,3	25160.0625
40	14,5	1,5		7,5	5	25	6,4	25160.0630
40	14,5	3,0		7,5	5	25	12,0	25160.0635
40	14,5	5,0		7,5	5	25	20,0	25160.0640
50	18,0	1,0		10,0	6	30	6,6	25160.0645
50	18,0	1,5		10,0	6	30	9,8	25160.0650
50	18,0	3,0		10,0	6	30	19,0	25160.0655
50	18,0	5,0		10,0	6	30	31,0	25160.0660
60	21,5	1,0		12,5	8	36	9,2	25160.0665
60	21,5	1,5		12,5	8	36	14,0	25160.0670
60	21,5	3,0		12,5	8	36	27,0	25160.0675
60	21,5	5,0		12,5	8	36	44,0	25160.0680

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.