

경첩·나사 고정용 홀이 있는 형
EH 25160.



제품 설명

이 경첩은 작고 견고한 디자인과 결합된 나사산이 특징이다.

재질

나사 핀

- 스테인리스 스틸

몸체

- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
- 스텐레스 스틸 1.4308

축


- 스테인리스 스틸

더 많은 정보

추가 제품

- 스페이서 플레이트, 경첩용

그림



주문 정보

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	치수					l ₁	l ₂	l ₃	[g]	제품 번호.	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	[mm]						
아연 다이 캐스트, 크롬처리															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0050		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0055		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0060		
아연 다이 캐스트, 은색															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0155		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0160		
아연 다이 캐스트, 검정색															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0250		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	12	103	25160.0255		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0260		
스테인리스 스틸															
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11	40	25	11	68	25160.0350		
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13	50	30	13	128	25160.0355		
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17	60	36	17	252	25160.0360		

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.