

## Spaakhandwielen • vergelijkbaar met DIN 950, roestvast staal

24591.0430



### Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

### Materiaal

#### Handwiel

- RVS A4

#### Kegelgreep

- RVS A4

### Montage


Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

### Meer informatie

### Overige producten

- Schijven

### Tekening




Afbeelding 1

Afbeelding 2

De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	Afmetingen			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~	Aantal spaken	bijbehorende kegelgreep DIN 39 [mm]	 [g]	Artikelnr.
			d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	[mm]							
zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2												
200	18	37	M10	25	44,5	24	80	3	25	2000	24591.0430	

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."