

As-naaf spansets • zonder borgmoer, roestvast staal

25050.0208



Productbeschrijving

Met deze spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine elementen, zoals kettingwielen, tandwielen, riemschijven, nokken, hefbomen etc., eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden.

Hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingsvrije as-naaf-spanset in een corrosiewerende uitvoering met een buitenzeskant.

De rotatienauwkeurigheid van de as-naaf-spanset is 0,03 mm.

Materiaal

Buitendeel

- roestvast staal, vernikkeld

Binnendeel

- roestvast staal, vernikkeld

Moer


- roestvast staal, vernikkeld, gehard

Meer informatie

Verwijzingen

Volg de montage-instructies, montagevoorbeelden en technische gegevens op.

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen				SW	Aandraai	Overdraag-	Overdraagbare	Oppervlak-	Oppervlaktedruk	Naaf	Asdiameter		Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂		moment moer	baar koppel	axiale belasting	tedruk op de as	van de naaf	boring	D ₂		
[mm]					T _A max.	M max.	F _a max.	p _w max.	p _N max.	D ₁ H9	h9		
				[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
8	16	22	17	16	12	16,4	4,1	125	64	16	8	23	25050.0208

accessoires

	SW [mm]		Artikelnr.
speciale steeksleutel			
	16	72	25050.0816

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."