

Verende drukstukken • met kop, kogel en binnenzeskant

22030.0931



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Precieze inschroefdiepte door kop.

Materiaal

Huls

- automatenstaal, gezwart

Kogel

- kogellagerstaal, gehard

Veer



- Roestvast staal

Montage

Ga uit van maatvoeringen l_3 voor M 4 / M 5.

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht

versterkte veerkracht

Meer informatie


Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Tekening



Afmeting M4+M5



Afmeting M6-M12

Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | | | SW | Slag s | Veerkracht ¹⁾ | | max. [°C] | [g] | Artikelnr. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₁ | l ₂ | l ₃ min. | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | |
| [mm] | | | | | | [mm] | [mm] | [N] | | | | |
| automatenstaal, standaard veerkracht | | | | | | | | | | | | |
| M5 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8,2 | 2,5 | 0,9 | 8 | 14 | 250 | 2,3 | 22030.0931 |

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."