

Arreterbouten • zonder zeskantkraag, RVS

22120.0476



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

- RVS 1.4305

Montage

Geschikt montagegereedschap is leverbaar.

Meer informatie



Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten


- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

Tekening






Contraoer
22120.0515 – .0520 (RVS)

Bestelinformatie

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	Afmetingen				Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	 [g]	ArtikeInr.
		d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃	F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
Roestvast staal										
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	22120.0476

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Sleutelmaat [mm]	 [g]	ArtikeInr.
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
Montagegereedschap, Staal				
	M12 x 1,5	-	14,0	22120.0956

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."