


## Scharnieren

25160.0115



### Productbeschrijving

Deze scharnieren worden gekenmerkt door hun compacte en stabiele constructie.

### Materiaal

#### Huls

- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

#### As


- Roestvast staal

### Meer informatie

#### Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren
- Schroefdraadplaten, voor scharnieren
- Aanslagen, voor scharnieren

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen											[g]	Artikelnr.
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]												
Gegoten zink, zilver												
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0115

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."