


Scharnieren

25160.0120



Productbeschrijving

Deze scharnieren worden gekenmerkt door hun compacte en stabiele constructie.

Materiaal

Huls

- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

As


- Roestvast staal

Meer informatie

Overige producten

- Afstandsplaten, voor scharnieren
- Schroefdraadplaten, voor scharnieren
- Aanslagen, voor scharnieren

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen											[g]	Artikelnr.	
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂			
Gegoten zink, zilver													
60	36	21,5	8,3	8	15	8	8,5	17	60	36	165	25160.0120	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."