

## Kogelinsteekstiften • enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17987

4213.G27



## Productbeschrijving

Kogelvergrendelingspinnen volgens MS17987 / NAS1333-1343 worden gebruikt voor het snel bevestigen, vergrendelen, aanpassen, wijzigen en beveiligen. Snel en gemakkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Kogelvergrendelingspinnen (quick release pins) worden geproduceerd volgens luchtvaartnorm MS / NAS en getest volgens NAS 1332.

Oppervlaktebehandeling:

- Alle roestvrijstalen onderdelen gepassiveerd tot AMS2700

Warmtebehandeling:

- Huls: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
- Spil: Rc. 40 min. (AMS2759, conditie H900)
- Kogel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

## Materiaal

## Huls

- Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

## Spil

- Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

## Veer

- Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM-A-313)

## Handvat

- Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 17-4PH (specificatie AMS5643)

## Sleutelring

- Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 302 (specificatie ASTM A-313/A313M)

## Drukknop

- Roestvast staal, gepassiveerd - CRES 303 (specificatie ASTM A484/484M)

## Kogel

- Roestvast staal, precipitatiegehard, gepassiveerd - CRES 440C (specificatie AMS5630)

## Werking

Kogelinsteekstiften, enkelwerkend zijn zelfborgend. Door op de knop te drukken worden de kogels ontgrendeld.

## Meer informatie

## Opmerkingen

Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Andere niet genoemde diameter-lengtecombinaties die voldoen aan de norm kunnen op verzoek van de klant op korte termijn worden geproduceerd.



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

- Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

## Tekening



## Bestelinformatie

| Nominale diameter<br>A | A      |       | Klemlengte<br>L<br>+0,02<br>0 | Afmetingen |      |       |      |      |      |      |      | Boring<br>max.<br><br>[inch] | Afschuifsterkte<br>dubbelsnedig<br>min.<br><br>[lbf] | <br>min. max.<br>[°F] |      | <br>[g] | Standaard<br>aanduiding        | Artikelnr. |  |
|------------------------|--------|-------|-------------------------------|------------|------|-------|------|------|------|------|------|------------------------------|--|--|------|--|--------------------------------|------------|--|
|                        | min.   | max.  |                               | B          | C    | D     | E    | F    | G    | H    | J    |                              |  | min.   | max. |  |                                |            |  |
|                        |        |       |                               | ±0,005     | 0    | max.  | max. | min. | max. | min. | min. |                              |  |  |      |  |                                |            |  |
|                        |        |       |                               | [inch]     |      |       |      |      |      |      |      |                              |  | [°F]   |      |  |                                |            |  |
| 9/16                   | 0,5595 | 0,561 | 2,7                           | 0,666      | 0,51 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675                       | 46.700   | -65  | 200  | 147  | MS17987C927 /<br>NAS1339C6C27D | 4213.G27   |  |

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."