

Arreterbouten Compact • met zeskant en arretering, met T-greep

EH 22110.



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Eenvoudige bediening, bijv. bij gebruik van veiligheidshandschoenen, met hogere ontgrendelkracht. Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte. Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreterbout volledig inschroefbaar.

Materiaal

Huls

- staal, gezwart
- RVS 1.4305

Arreterpen

- staal, gehard
- RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De T-greep wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en vastgezet door de arreterkerf (als de arreterpen niet mag uitsteken). De posities wordt bepaald door de T-greep.

Meer informatie



Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.
Contra moeren kunnen apart besteld worden.

Overige producten

- Montageblok, voor arretergrendel en arreterbouten, gegoten
- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten

Tekening





Contra moer
22120.0116 – .0120 (staal)
22120.0516 – .0520 (RVS)

Bestelinformatie


Afmetingen							SW	Veerkracht ¹⁾		min. max.		[g]	ArtikeInr.
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	[°C]			
-0,02							[mm]	[N]					
-0,05													
Staal													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0832
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0834
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0836
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0838
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0840
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0842
Roestvast staal													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0932
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0934
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0936
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0938
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0940
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0942

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires

	Afmetingen	Sleutelmaat	[g]	ArtikeInr.
	d ₂ [mm]	[mm]		
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.