

Kogelknoppen • DIN 319
EH 24560.



Productbeschrijving

De DIN 319 kogelknoppen zijn naadloos en gepolijst.

Materiaal

Bus

- staal, galvanisch verzinkt
- messing


Kogel

- DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005
- DIN 7708 - kunststof (PF 31), rood gelijk aan RAL 3003


Montage

Montage aanwijzing voor vorm M: Wordt met lichte slagen opgeperst, houdt zonder verlijmen. Passing h9 voor het tegenstuk volstaat.


Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Bestelinformatie


Afmetingen								voor pen h9	max.	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ ~	h ~	t ₁ min.	t ₂ min.	t ₃ min.	[mm]	[°C]		
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, zwart											
16	M 4	–	8	15,0	7	–	–	–	110	3,2	24560.0016
20	M 5	–	12	18,0	9	–	–	–	110	5,2	24560.0020
25	M 6	–	15	22,5	11	–	–	–	110	10,0	24560.0025
32	M 8	–	18	29,0	14	–	–	–	110	22,0	24560.0032
40	M10	–	22	37,0	18	–	–	–	110	42,0	24560.0040
50	M12	–	28	46,0	21	–	–	–	110	86,0	24560.0050
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, zwart											
16	M 4	–	8	15,0	–	6,0	–	–	110	3,9	24560.0116¹⁾
20	M 5	–	12	18,0	–	7,5	–	–	110	8,0	24560.0120
25	M 6	–	15	22,5	–	9,0	–	–	110	14,0	24560.0125
32	M 8	–	18	29,0	–	12,0	–	–	110	26,0	24560.0132
40	M10	–	22	37,0	–	15,0	–	–	110	56,0	24560.0140
50	M12	–	28	46,0	–	18,0	–	–	110	108,0	24560.0150
met schroefdraad in het kunststof, vorm C – Afbeelding 1, rood											
16	M 4	–	8	15,0	7	–	–	–	110	3,2	24560.0516
20	M 5	–	12	18,0	9	–	–	–	110	5,2	24560.0520
25	M 6	–	15	22,5	11	–	–	–	110	10,0	24560.0525
32	M 8	–	18	29,0	14	–	–	–	110	22,0	24560.0532
40	M10	–	22	37,0	18	–	–	–	110	42,0	24560.0540
50	M12	–	28	46,0	21	–	–	–	110	86,0	24560.0550

¹⁾ bus van messing

Afmetingen								voor pen h9	max.	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ ~	h ~ [mm]	t ₁ min.	t ₂ min.	t ₃ min.	[mm]	[°C]		
met schroefdraadbus, vorm E – Afbeelding 2, rood											
16	M 4	–	8	15,0	–	6,0	–	–	110	3,9	24560.0616 ¹⁾
20	M 5	–	12	18,0	–	7,5	–	–	110	8,0	24560.0620
25	M 6	–	15	22,5	–	9,0	–	–	110	14,0	24560.0625
32	M 8	–	18	29,0	–	12,0	–	–	110	26,0	24560.0632
40	M10	–	22	37,0	–	15,0	–	–	110	56,0	24560.0640
50	M12	–	28	46,0	–	18,0	–	–	110	108,0	24560.0650
met conische boring, vorm M – Afbeelding 3, zwart											
16	–	4	8	15,0	–	–	9	4	110	2,7	24560.0216
20	–	5	12	18,0	–	–	12	5	110	5,1	24560.0220
25	–	6	15	22,5	–	–	15	6	110	9,3	24560.0225
32	–	8	18	29,0	–	–	15	8	110	19,0	24560.0232
40	–	10	22	37,0	–	–	20	10	110	39,0	24560.0240
50	–	12	28	46,0	–	–	22	12	110	84,0	24560.0250

¹⁾ bus van messing

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."