

## Stergreep met draadeind • DIN 6336 kunststof

EH 24740.



### Productbeschrijving

#### Materiaal

##### Greep

- thermohardende kunststof PF 31, zwart  
vergelijkbaar met RAL 9005

##### Schroef

- staal, galvanisch verzinkt
- RVS A2

#### Meer informatie

##### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

### Tekening



### Bestelinformatie

| d <sub>1</sub>       | Afmetingen             |  | l  | max.<br>[°C] | [g]   | Artikelnr.                 |
|----------------------|------------------------|--|----|--------------|-------|----------------------------|
|                      | d <sub>2</sub><br>[mm] |  |    |              |       |                            |
| <b>vorm L, Staal</b> |                        |  |    |              |       |                            |
| 25                   | M 5                    |  | 10 | 110          | 7,3   | <a href="#">24740.0051</a> |
| 25                   | M 5                    |  | 15 | 110          | 7,4   | <a href="#">24740.0053</a> |
| 25                   | M 5                    |  | 20 | 110          | 8,7   | <a href="#">24740.0056</a> |
| 25                   | M 5                    |  | 25 | 110          | 8,7   | <a href="#">24740.0058</a> |
| 25                   | M 5                    |  | 30 | 110          | 9,2   | <a href="#">24740.0059</a> |
| 32                   | M 6                    |  | 15 | 110          | 14,0  | <a href="#">24740.0101</a> |
| 32                   | M 6                    |  | 20 | 110          | 15,0  | <a href="#">24740.0104</a> |
| 32                   | M 6                    |  | 25 | 110          | 14,0  | <a href="#">24740.0106</a> |
| 32                   | M 6                    |  | 30 | 110          | 16,0  | <a href="#">24740.0107</a> |
| 32                   | M 6                    |  | 40 | 110          | 17,0  | <a href="#">24740.0110</a> |
| 40                   | M 8                    |  | 20 | 110          | 28,0  | <a href="#">24740.0152</a> |
| 40                   | M 8                    |  | 25 | 110          | 31,0  | <a href="#">24740.0154</a> |
| 40                   | M 8                    |  | 30 | 110          | 32,0  | <a href="#">24740.0155</a> |
| 40                   | M 8                    |  | 40 | 110          | 35,0  | <a href="#">24740.0158</a> |
| 40                   | M 8                    |  | 50 | 110          | 38,0  | <a href="#">24740.0160</a> |
| 50                   | M10                    |  | 25 | 110          | 51,0  | <a href="#">24740.0202</a> |
| 50                   | M10                    |  | 30 | 110          | 54,0  | <a href="#">24740.0203</a> |
| 50                   | M10                    |  | 40 | 110          | 60,0  | <a href="#">24740.0206</a> |
| 50                   | M10                    |  | 50 | 110          | 64,0  | <a href="#">24740.0208</a> |
| 50                   | M10                    |  | 60 | 110          | 73,0  | <a href="#">24740.0209</a> |
| 63                   | M12                    |  | 30 | 110          | 101,0 | <a href="#">24740.0251</a> |
| 63                   | M12                    |  | 40 | 110          | 108,0 | <a href="#">24740.0254</a> |

| Afmetingen                     |                        |    | max.<br>[°C] | [g]   | Artikelnr.                 |
|--------------------------------|------------------------|----|--------------|-------|----------------------------|
| d <sub>1</sub>                 | d <sub>2</sub><br>[mm] | l  |              |       |                            |
| 63                             | M12                    | 50 | 110          | 115,0 | <a href="#">24740.0256</a> |
| 63                             | M12                    | 60 | 110          | 121,0 | <a href="#">24740.0257</a> |
| 63                             | M12                    | 80 | 110          | 143,0 | <a href="#">24740.0260</a> |
| 80                             | M16                    | 40 | 110          | 223,0 | <a href="#">24740.0302</a> |
| 80                             | M16                    | 50 | 110          | 237,0 | <a href="#">24740.0304</a> |
| 80                             | M16                    | 60 | 110          | 249,0 | <a href="#">24740.0305</a> |
| 80                             | M16                    | 80 | 110          | 274,0 | <a href="#">24740.0308</a> |
| <b>vorm L, Roestvast staal</b> |                        |    |              |       |                            |
| 25                             | M 5                    | 10 | 110          | 7,3   | <a href="#">24740.1051</a> |
| 25                             | M 5                    | 15 | 110          | 7,4   | <a href="#">24740.1053</a> |
| 25                             | M 5                    | 20 | 110          | 8,7   | <a href="#">24740.1056</a> |
| 25                             | M 5                    | 25 | 110          | 8,7   | <a href="#">24740.1058</a> |
| 25                             | M 5                    | 30 | 110          | 9,2   | <a href="#">24740.1059</a> |
| 32                             | M 6                    | 15 | 110          | 14,0  | <a href="#">24740.1101</a> |
| 32                             | M 6                    | 20 | 110          | 15,0  | <a href="#">24740.1104</a> |
| 32                             | M 6                    | 25 | 110          | 14,0  | <a href="#">24740.1106</a> |
| 32                             | M 6                    | 30 | 110          | 16,0  | <a href="#">24740.1107</a> |
| 32                             | M 6                    | 40 | 110          | 17,0  | <a href="#">24740.1110</a> |
| 40                             | M 8                    | 20 | 110          | 28,0  | <a href="#">24740.1152</a> |
| 40                             | M 8                    | 25 | 110          | 31,0  | <a href="#">24740.1154</a> |
| 40                             | M 8                    | 30 | 110          | 32,0  | <a href="#">24740.1155</a> |
| 40                             | M 8                    | 40 | 110          | 35,0  | <a href="#">24740.1158</a> |
| 40                             | M 8                    | 50 | 110          | 38,0  | <a href="#">24740.1160</a> |
| 50                             | M10                    | 25 | 110          | 51,0  | <a href="#">24740.1202</a> |
| 50                             | M10                    | 30 | 110          | 54,0  | <a href="#">24740.1203</a> |
| 50                             | M10                    | 40 | 110          | 60,0  | <a href="#">24740.1206</a> |
| 50                             | M10                    | 50 | 110          | 64,0  | <a href="#">24740.1208</a> |
| 50                             | M10                    | 60 | 110          | 73,0  | <a href="#">24740.1209</a> |
| 63                             | M12                    | 30 | 110          | 101,0 | <a href="#">24740.1251</a> |
| 63                             | M12                    | 40 | 110          | 108,0 | <a href="#">24740.1254</a> |
| 63                             | M12                    | 50 | 110          | 115,0 | <a href="#">24740.1256</a> |
| 63                             | M12                    | 60 | 110          | 121,0 | <a href="#">24740.1257</a> |
| 63                             | M12                    | 80 | 110          | 143,0 | <a href="#">24740.1260</a> |
| 80                             | M16                    | 40 | 110          | 223,0 | <a href="#">24740.1302</a> |
| 80                             | M16                    | 50 | 110          | 237,0 | <a href="#">24740.1304</a> |
| 80                             | M16                    | 60 | 110          | 249,0 | <a href="#">24740.1305</a> |
| 80                             | M16                    | 80 | 110          | 274,0 | <a href="#">24740.1308</a> |

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."