

Arreterbouten • met bevestigingsflens

EH 22120.



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen. Voor bevestiging op dunwandige delen. De kleine afmetingen zijn een kenmerk van deze arreterbouten.

Materiaal

Flensdeel

- Zamak gegoten, galvanisch verzinkt

Arreterpen

- staal, gehard
- RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.

Meer informatie


Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening





Bestelinformatie

Afmetingen														Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02				-0,02						-0,15				~	~	[°C]	[°C]	[g]	
-0,05				-0,1										[N]	[N]	[°C]	[°C]	[g]	
zonder arretering – Afbeelding 1, Staal																			
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0926	
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	37	22120.0927 ²⁾	
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0928	
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0929 ²⁾	
met arretering – Afbeelding 2, Staal																			
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0936	
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	38	22120.0937 ²⁾	
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0938	
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0939 ²⁾	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde


²⁾ Arreterpen is niet compleet intrekbaar.

Afmetingen														Veerkracht ¹⁾		 min. max.		 [g]	Artikelnr.
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	[°C]		[g]		
-0,02				-0,02						-0,15			~	~					
[mm]														[N]		[°C]		[g]	
zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal																			
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0966	
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	37	22120.0967²⁾	
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0968	
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0969²⁾	
met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal																			
6	6	40	18	10	25	4,3	8,3	30	37	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	36	22120.0976	
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	38	22120.0977²⁾	
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0978	
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0979²⁾	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

²⁾ Arreterpen is niet compleet intrekbaar.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.