

Elementy dociskowe sprężynujące · wersja długa

22070.0550



Opis produktu

Zastosowanie jako wyrzutnik, trzpień wciskający i dociskający oraz element tłumiący.

Materiał

Sworzeń

- Stalowy, utwardzany powierzchniowo (hartowany), czarny

Korpus

- Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Montaż

Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.

Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami



Standardowa siła sprężyny

Wzmocniona siła sprężyny

Więcej informacji


Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu: poliamidowa powłoka (szczegóły można znaleźć w dodatku technicznym).

Rysunek



Informacje do zamówienia


Wymiary							Skok s [mm]	SW [mm]	Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Ciężar [g]	Nr art.
d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	n	t			F_1 ~ [N]	F_2 ~ [N]	min. [°C]	maks. [°C]		
tuleja ze stali automatowej, wzmocniona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu														
M16	8	13,4	98	35	3,2	3	30	6	20	80	-30	90	83	22070.0550

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary				[g]	Nr art.
	d_1	b	d	l		
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)						
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.