

Drukstukken • DIN 6311 en lage uitvoering

EH 22560.



Productbeschrijving

Te combineren met stiftschroeven DIN 6332 met drukpunt EH 22540.

Materiaal

- staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd
- Roestvast staal

Montage


Het drukstuk dient zo gehouden te worden dat de borgring in de groef ligt en de opening naar beneden wijst. De bout wordt naar de open kant van de borgring zo ver mogelijk gekanteld en ingedrukt.

Meer informatie


Overige producten


- Draadeinden, DIN 6332, met druktap

Tekening




Bestelinformatie

d ₁	d ₂ H12	Afmetingen				t ₁	voor drukstukken met stootpunt DIN 6332 [mm]	α min.	 [g]	Artikelnr.
		d ₄	h ₁	h ₂	[mm]					
DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal										
12	4,6	10	7	2,5	4,0	M 6	7°	4,3	22560.0012	
16	6,1	12	9	4,0	5,0	M 8	4°	9,4	22560.0016	
20	8,1	15	11	5,0	6,0	M10	3°	18,0	22560.0020	
25	8,1	18	13	6,0	7,0	M12	3°	33,0	22560.0025	
32	12,1	22	15	7,0	7,5	M16	5°	58,0	22560.0032	
40	15,6	28	16	9,0	8,0	M20	4°	105,0	22560.0040	
DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Roestvast staal										
12	4,6	10	7	2,5	4,0	M 6	7°	4,3	22560.0112	
16	6,1	12	9	4,0	5,0	M 8	4°	9,4	22560.0116	
20	8,1	15	11	5,0	6,0	M10	3°	18,0	22560.0120	
25	8,1	18	13	6,0	7,0	M12	3°	33,0	22560.0125	
32	12,1	22	15	7,0	7,5	M16	5°	58,0	22560.0132	
40	15,6	28	16	9,0	8,0	M20	4°	105,0	22560.0140	
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Staal										
25	6,1	12	8	4,0	4,5	M 8	4°	18,0	22560.0425	
32	8,1	18	10	6,0	6,0	M10/M12	3°	43,0	22560.0432	
40	12,1	22	12	7,0	7,0	M16	5°	75,0	22560.0440	

d ₁	d ₂ H12	Afmetingen				t ₁	voor drukstukken met stootpunt DIN 6332 [mm]	α min.	 [g]	Artikelnr.
		d ₄	h ₁	h ₂	[mm]					
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Roestvast staal										
25	6,1	12	8	4,0	4,5	M 8	4°	18,0	22560.1425	
32	8,1	18	10	6,0	6,0	M10/M12	3°	43,0	22560.1432	
40	12,1	22	12	7,0	7,0	M16	5°	75,0	22560.1440	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Selecteer voor gedetailleerde informatie over de naleving het gewenste artikelnummer.