

## Sprężynowe sworznie dociskowe • z kołnierzem montażowym, poziomym

22170.0015



### Opis produktu

Sprężynowy sworznie dociskowy używany jest jako prosty i bezpieczny element pozycjonujący lub komponent na ogranicznikach i punktach podparcia.

Sprężynowe sworznie dociskowe są zaprojektowane wraz z podkładką dociskową, która może być obracana 4 x 90° w zależności od aplikacji.

Poniżej  $h_2$ , efekt ciągnięcia w dół powstaje, gdy podkładka dociskowa jest zainstalowana w odpowiedniej pozycji.

### Materiał

#### Korpus

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

#### Element dociskowy

- Stal nierdzewna 1.4542

#### Śruba

- Stal nierdzewna A2


#### Sprężyna

- Stal nierdzewna 1.4310

### Montaż

Montaż za pomocą podkładek ISO 7092

### Rysunek



rysunek 1      rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Wymiary															Skok	Siła sprężyny <sup>1)</sup>	Nr art.				
b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> +0,5	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	r	[mm]	F <sub>1</sub> [N]	F <sub>2</sub> [N]	[g]		
sworznie zaokrąglony, smooth, standard spring load – rysunek 1, Stal nierdzewna																					
39	6,5	35	14,5	22	6	1	12	27	6,5	15	13,5	8,2	10	4,7	13,75	8,2	30	17	33	93	22170.0015

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.