

## Multi-spanvijzel • MS 125

EH 1700.



MULTI-SPANVIJZEL MECHANISCH  
VERSIE MS 125-S/M/L

## TOEPASSINGSGBIED


- Verticaal en horizontaal CNC-gestuurde freesmachines
- Conventioneel, grip- en trekspannen mogelijk
- MS 125-S – optimaal voor toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
- Spannen van ruwe werkstukken, brand- en zaagsnede door indringen van geharde en verwisselbare gripelementen in het werkstuk.
- Met de vaste klauw kunnen ruwe werkstukken van uiteenlopende materialen en complexe geometrieën veilig en voordelig worden gespannen.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoge flexibiliteit - het modulaire spansysteem combineert vrijwel alle mogelijkheden van onze beproefde modellen.
- Aangedreven hogedrukspindel - de spankracht neemt niet af.
- Vergrote slag voor veilig spannen van ruwe werkstukken.
- Verlies door spanrand 8 mm bij trekspanning, 3 mm bij gripspanning.
- Spannen met momentsleutel (max. 30 Nm) - hiermee wordt werken mogelijk bij een ongunstige opspanning over de tafel. clamping arrangement on the tool



U kunt details en uw contactpersonen vinden onder:



[www.halder.com/nl/Multi-spanvijzel](http://www.halder.com/nl/Multi-spanvijzel)