

Stopy wahlowe

22590.0006



Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Materiał

Element kulkowa

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Podkładka


- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Więcej informacji

Uwagi

Dla wersji $d_1 = M10$ i $M12$ nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary					SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.	🌡️ maks.	📦 [g]	Nr art.
d_1	d_2	h_1 ~ [mm]	h_2	t	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
podstawa i element kulkowy – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie									
M6	20	14	2,5	5	10	10	250	15	22590.0006

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.