

## Stopy wahlowe

22590.0008



### Opis produktu

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

### Materiał

#### Element kulkowa

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

#### Podkładka


- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

### Więcej informacji


#### Uwagi

Dla wersji  $d_1 = M10$  i  $M12$  nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

### Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Wymiary					SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.	maks.	[g]	Nr art.
$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$t$					
podstawa i element kulkowy – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie									
M8	25	18	4	7	13	18	250	33	22590.0008

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.