

## Podstawki wahlwe • z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej

22731.0468



### Opis produktu

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahlwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.

### Materiał

#### Element sprężyny

- Termoplastyczny PUR

#### Kulka

- Stal nierdzewna 1.3541, niklowana

#### Korpus


- Stal nierdzewna 1.4057, hartowana

### Więcej informacji


#### Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem. Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.


### Rysunek




Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4

### Informacje do zamówienia

Wymiary			Otwór ustalający			Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym <sup>1)</sup> maks.	Moment dociągający maks.	[g]	Nr art.			
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub> maks.	średnica kulki					Ø	Głębokość min.	
[mm]			[mm]			[kN]	[Nm]					
d <sub>1</sub> n6							H7					
z otworem pozycjonującym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 3, Stal nierdzewna												
28	M5	20	34	6	25	28		22	90	6	151	22731.0468

<sup>1)</sup> Obowiązuje tylko wtedy, jeżeli zachowano minimalną głębokość wiercenia.

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.