

Śruby oczkowe • DIN 444, wykonanie B

22980.0252



Opis produktu

Trzpień zgodne z DIN 444, jednak wykonanie stalowe o podwyższonej jakości 8.8. Stal nierdzewna A2-50 ma minimalną siłę rozciągającą 500 N/mm².

Material

- Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.


Referencje

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Inne produkty

- Śruby oczkowe, DIN 444, kształt B, jakość 8.8 wysoce precyzyjne

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary						[g]	Nr art.
d ₁	l	d ₂ H9	d ₃	b	s		
Stal ulepszana cieplnie							
M10	50	10	20	26	12	40	22980.0252

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.