

Naprężacze kompaktowe

23690.0012



Opis produktu

Naprężacz kompaktowy jest uniwersalnym elementem mocującym. Ze względu na samoblokującą się dźwignię mocującą zastosowanie jest niezależne czy pozycja jest pionowa czy pozioma..

Cechy:

- Precyzyjne, dokładnie ustawione mocowanie
- Prosta, uniwersalna eksploatacja
- Wysoka siła naprężająca przy niewielkim momencie obrotowym dociągnięcia, niewielka podatność na zużycie dzięki umieszczeniu dźwigni naprężającej na łożysku
- Płynny, duży zakres mocowania
- Wysuwana dźwignia naprężająca pozwalająca na prostą wymianę elementu mocowanego
- Dźwignia naprężająca wyposażona w gwint mocujący przeznaczony do różnego rodzaju elementów mocujących, np. śruby dociskowe kulkowe (EH 22700. - EH 22720.), nakładki wahadłowe (EH 22730./EH 22740.), itp.
- Duży zakres regulacji z zachowaniem stałej siły naprężającej
- Płynne zwiększanie zakresu mocowania dzięki przystawce do dopasowania wysokości 23680.0112/.0116
- Proste i elastyczne możliwości mocowania
- Ochrona antykorozyjna
- Niewrażliwy na zabrudzenia i wióry

Materiał

Korpus

- Stal ulepszana cieplnie czarna, z powłoką

Dźwignia zaciskowa

- Stal ulepszana cieplnie, uszlachetniona, z powłoką koloru srebrnego

Montaż

Montaż i konfiguracja:

1. Zdjąć śrubę ogranicznika ISO 4762-M 6 x 10.
2. Przesunąć dźwignię do tyłu a następnie ją zdjąć.
3. Zamocować korpus główny za pomocą 2 śrub sześciokątnych (w zestawie).
4. Nałożyć dźwignię naprężającą na wpust prowadzący korpusu głównego i wsunąć.
5. Mocno dociągnąć śrubę ogranicznika ISO 4762 - M 6 x 10.

Działanie

Proces mocowania:


1. Przesunąć dźwignię naprężającą na miejsce mocowania.
2. Mocowanie odbywa się za pomocą śruby sześciokątnej.
3. Zwolnienie mocowania wykonywane jest w odwrotnej kolejności.

Więcej informacji

Inne produkty

- Adaptery wysokości, do naprężaczy kompaktowych


Rysunek




Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	h ₁ min.	h ₁ maks.	h ₂	h ₃	Wymiary							SW	Siła mocowania maks.	Moment ciągnący maks.		Nr art.
						s maks.	l ₁	l ₂ +1	l ₃	l ₄	l ₅	b					
						[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]							
M12	M8	40	60	59	95	43	134	70	50	13	10	45	16	15	45	1840	23690.0012

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.