

## Elementy dociskowe sprężynujące · wersja gładka, z kołnierzem i kulką, samomocujące

22080.0804



### Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.  
Ze względu na rozszerzający się korpus, element dociskowy może zniwelować niedokładność otworu montażowego na poziomie 0,2 mm. Pozwala to na znaczne oszczędności.

### Materiał

#### Korpus

- Tworzywo sztuczne, czarne (POM)

#### Kulka

- Tworzywo sztuczne POM, białe

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

### Montaż

Ze względu na elastyczną obudowę, element dociskowy można montować ręcznie.

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.  
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.


### Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

### Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, wersja gładka, z kołnierzem i kulką
- Elementy ustalające, z otworem, dla elementów dociskowych sprężynujących
- Elementy ustalające, gładkie, dla elementów dociskowych sprężynujących
- Elementy dociskowe sprężynujące, gładkie, z kołnierzem i kulką, samozabezpieczające - CALOWE

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

| Wymiary                              |                |                |                        |                     | Skok<br>s | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                     | <br>min.   maks. | Otwór ustalający<br>D <sub>1</sub><br>+0,2 | <br>[g] | Nr art. |            |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub><br>+0,1               | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,2 | l <sub>2</sub><br>~ |           | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                                     |                                            |                                                                                              |         | [°C]       |
| [mm]                                 |                |                |                        |                     | [mm]      | [N]                         |                     |                                                                                                     | [mm]                                       |                                                                                              |         |            |
| tuleja i kulka z tworzywa sztucznego |                |                |                        |                     |           |                             |                     |                                                                                                     |                                            |                                                                                              |         |            |
| 4                                    | 3              | 4,6            | 5                      | 1                   | 0,8       | 3                           | 6,5                 | -30                                                                                                 | 50                                         | 4                                                                                            | 0,1     | 22080.0804 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.