

## Sworznie nośne • samozabezpieczające

22350.0627



### Opis produktu

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Specjalne uchwyty pomocnicze np. tuleje gwintowane na śruby oczkowe, nie są już potrzebne. Sworznie nośne kulkowe posiadają ochronę antykorozyjną.

### Materiał

#### Część sworznia

- Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

#### Przycisk

- Aluminium anodowane na czerwono

#### Klamra

- Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

### Montaż

Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.

#### Montaż:

1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. Włóż sworznie nośny 3. Zwolnij przycisk ( przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)

#### Demontaż:

1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. wyciągnij sworznie nośny 3. Zwolnij przycisk

### Działanie

Każdy sworznie nośny kulkowy posiada instrukcję oraz deklarację zgodności.

### Więcej informacji

#### Akcesoria

W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są dopasowane tuleje mocujące dla  $d_1 = 8, 10, 12, 16$  i  $20$

#### Inne produkty

- Sworznie nośne, samozabezpieczające, stal nierdzewna
- Tuleje mocujące, do sworzni nośnych kulkowych
- Tuleje mocujące, gładkie, do sworzni nośnych kulkowych
- Tuleje mocujące z uszczelką, gładkie, do sworzni nośnych kulkowych
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, z obrotową klamrą
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające - CALOWY
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary													Load capacity according to DIN EN 13155			x		Otwór ustalający H11	🌡️ maks.	📦	Nr art.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	min.	maks.	[mm]	[°C]	[g]	
-0,04	+0,6			min.	±0,5																
-0,08																					
[mm]													[kN]			[mm]		[mm]	[°C]	[g]	
10	50	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	21,5	2,7	2,4	2,1	1,5	10	10	250	291	22350.0627

Przykład aplikacji













## Zgodność

### Niezgodny z RoHS

Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.