

Sworznie pozycjonujące • DIN 6321

22630.0024



Opis produktu

Cylindryczne sworznie pozycjonujące (DIN 6321, od B) stosowane do pozycjonowania elementów obrabianych mogą być również stosowane jako ograniczniki i stopki. Spłaszczone sworznie pozycjonujące (DIN 6321, od C) służą do wyrównania różnic w tolerancjach, pomiędzy otworami lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.

Powierzchnia styku sworznia podporowego nie posiada znacznika osi (rys. 1). Znacznik osi dopuszczony jest dla sworzni pozycjonujących (rys. 2 i 3) zgodnie z normą DIN 6321.

Material


- Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

Więcej informacji

Inne produkty

- Sworznie pozycjonujące, z otworem zgodnym z DIN 6321
- Sworznie pozycjonujące, z kulistą końcówką

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁ g6	Wymiary				Otwór ustalający D ₁ H7 [mm]	[g]	Nr art.
	l ₁	d ₂ n6 [mm]	l ₂	l ₄			
sworznie pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1							
10	10	6	9	6	6	6,9	22630.0024

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.