

## Wibroizolatory metalowo-gumowe • cylindryczne

25150.0032



### Opis produktu

Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.  
Twardość  $55 \pm 5^\circ$  shore A. Inne twardości ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A i  $70 \pm 5^\circ$  Shore'a) na zapytanie.

### Materiał

#### Podkładka

- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

#### Tuleja gwintowana

- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

#### Korpus

- Kauczuk naturalny (NR), czarny

#### Śruba

- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

### Rysunek



Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

### Informacje do zamówienia

Wymiary					Siła sprężyny R	Obciążalność maks.	Droga sprężynowania	Temperatura		Waga	Nr art.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s	t	~		~	min.	maks.		
±1,5	±1,5			~	[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
z gwintem wewnętrznym, z obu stron – rysunek 1											
30	40	M8	2	6,5	76	757	10	-30	80	50	25150.0032

### Przykład aplikacji





## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.