


## Zawiasy • wydłużony z jednej strony

25165.1055



### Opis produktu

Różne wersje obejmują wiele aplikacji wymagających niskiego obciążenia. Te metalowe zawiasy charakteryzują się prostą konstrukcją i różnymi wersjami:

- bez otworów
- z otworami
- z otworami dla śrub z łbem stożkowym

Wersja bez otworów może być zamontowana poprzez spawanie lub wstawianie określonego wzoru wiercenia.

### Materiał


#### Korpus

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana


#### Oś

- Stal nierdzewna 1.4301

### Rysunek



rysunek 1   rysunek 2   rysunek 3



### Informacje do zamówienia

| Wymiary                      |                |                |                |                |                |                     |                |                | Siła trzymania      |                            |                     | [g] | Nr art.    |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----|------------|
| b <sub>1</sub>               | l <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>~ | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] | F <sub>3</sub><br>~ |     |            |
| [mm]                         |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                            |                     |     |            |
| z otworami – rysunek 2, Stal |                |                |                |                |                |                     |                |                |                     |                            |                     |     |            |
| 60                           | 40             | 32,5           | 12,5           | 4,2            | 4              | 8                   | 2              | 25             | 1200                | 1000                       | 1000                | 45  | 25165.1055 |

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.