

Sworznie podporowe • kształt sworznia

22680.0486



Opis produktu


Do zastosowania jako stabilna i precyzyjna podstawa i ogranicznik. Sworznie pozycjonujące w kształcie trzpienia umożliwia zastosowanie elementów konstrukcji z zawężonymi punktami stykowymi.

Powierzchnia nośna hartowana indukcyjnie i szlifowana


Material

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

l_1 $\pm 0,01$	d_1	d_2	Wymiary			SW	Moment dociągający maks.	[g]	Nr art.
			l_3	t	d_3				
			[mm]			[mm]	[Nm]		
z gwintem wewnętrznym – rysunek 2									
40	M12	8	18	12	21,2	19	60	41	22680.0486

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.