

## Elementy dociskowe sprężynujące • ze sworzniem i otworem sześciokątnym - CALOWE

2B030.0170



### Opis produktu

Do pozycjonowania, blokowania, zatrzymywania lub do podobnych zastosowań. Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

### Materiał

#### Sworzeń

- Stal nierdzewna 1.4305 (ASTM-A-582), azotowana

#### Korpus


- Stal nierdzewna 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

### Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwoma liniami



Standardowa siła sprężyny



Wzmocniona siła sprężyny

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie. Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

- Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.


### Referencje

Tabelę konwersji można znaleźć na kolejnych stronach z danymi technicznymi. Zabezpieczenie gwintu: powłoka poliamidowa (szczegóły znajdują się w załączniku technicznym).

### Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, ze sworzniem i otworem sześciokątnym

### Rysunek




### Informacje do zamówienia

| d <sub>1</sub>                                                       | Wymiary |        | d <sub>2</sub> | l   | SW   | Skok<br>s | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                     | min. | maks. | [oz]  | Nr art.    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|-----|------|-----------|-----------------------------|---------------------|------|-------|-------|------------|
|                                                                      | Gwint   |        |                |     |      |           | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ |      |       |       |            |
| [w]                                                                  |         |        | [w]            |     | [w]  | [w]       | [lb]                        | [lb]                | [°F] |       |       |            |
| stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny, Bez zabezpieczenia gwintu |         |        |                |     |      |           |                             |                     |      |       |       |            |
| #10-32                                                               | 0,19    | 2A-UNF | 0,093          | 3/4 | 3/32 | 0,125     | 3,2                         | 9                   | -22  | 482   | 0,063 | 2B030.0170 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.