

## Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe • DIN 6319

23050.0039



### Opis produktu

Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe są używane jako podkładki w połączeniu śrubowym w celu wyrównania nierównoległych powierzchni.

### Materiał

#### Podkładka sferyczna

- Stal hartowana, fosforanowana

### Montaż

Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych. Do większych otworów stosować tylko kształt G!

### Więcej informacji

### Inne produkty

- Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe, zgodne z DIN 6319, stal nierdzewna
- Nakrętki mocujące, DIN 6330 (wysokość 1,5 d)

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	Wymiary	h <sub>2</sub>	h <sub>4</sub>	r <sub>1</sub>	Do sworzni d <sub>6</sub>	Dla śrub d <sub>6</sub>	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym <sup>1)</sup> maks.	Moment dla połączenia śrubowego <sup>1) 2)</sup> maks.		Nr art. <sup>3)</sup>
			z panewką stożkową wykonanie D						[kN]	[Nm]	[g]	
			[mm]						[mm]	[mm]		
H13												
40	75	5,6	16	26,8	54	39	M39	460	3276	280		23050.0039

<sup>1)</sup> Wymiar teoretyczny

<sup>2)</sup> Momenty obrotowe dokręcenia śrub z gwintem zwykłym, ewent. uwzględnić obciążenie wstępne, współczynnik tarcia  $\mu_{\text{total}}$  0,14.

<sup>3)</sup> Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.