

## Luźne wpusty przesuwne • DIN 6323

23120.0036



### Opis produktu


Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

W porównaniu z przykręconymi, wystającymi, stałymi i płaskimi wpustami przesuwными mają tę zaletę, że stoły maszynowe nie mogą zostać uszkodzone, ponieważ wsuwane są z boku dopiero po wstępnym ustawieniu.

### Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana


### Rysunek



### Informacje do zamówienia

| Wymiar wpustu osprzęt<br>b <sub>1</sub><br>h <sub>6</sub><br>[mm] | Wymiar wpustu maszyna<br>b <sub>2</sub><br>h <sub>6</sub><br>[mm] | Wymiary        |                |                |    | [g] | Nr art.    |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----|-----|------------|
|   |   | h <sub>1</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l  |     |            |
| kształt C, b <sub>1</sub> < b <sub>2</sub> – rysunek 3            |   |                |                |                |    |     |            |
| 20  | 36  | 76,5           | 7              | 30             | 50 | 952 | 23120.0036 |

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.