

Naprężacze nasadzone • obrotowe, rozmiar 40

23310.0057



Opis produktu

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacze mają następujące zalety:

- Szybkie mocowanie ręczne za pomocą śruby mocującej, przestawnej dźwigni blokującej lub mimośrodowej dźwigni mocującej.
- Łatwa i szybka zmiana obrabianych części dzięki odsunięciu łapy mocującej w prawo lub w lewo. Płynne nastawianie dzięki pierścieniowi pozycjonującemu 23310.0350.
- Przy zastosowaniu pierścienia pozycjonującego 23310.0350 uzyskuje się najwyższą dokładność powtórzeń. Przy czym h_1 min. powiększa się o 7 mm (skok s minus 7 mm).
- Kompaktowe wykonanie, dlatego wymaga mniej miejsca przy mocowaniu.
- Proste dopasowanie do dużych wysokości mocowania dzięki zastosowaniu cylindrów pionowych.

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Materiał

Zacisk

- Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Montaż

Naprężacze nasadzone można mocować na dwa sposoby:

1. W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
2. Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią. Mała wysokość naprężacza pozwala na zastosowanie w miejscach o ograniczonej wysokości.

Więcej informacji





Referencje

Wysokość mocowania może zostać zwiększona za pomocą cylindrów pionowych EH 23310. oraz tarcz EH 1107. i EH 1108.; jak również zmniejszona dzięki zastosowaniu wkładek mocujących, np. EH 22730.


Inne produkty

- Pierścienie pozycjonujące, do naprężaczy nasadzanych
- Cylindry pionowe
- Dystanse
- Klucze widelkowe


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												Skok [mm]	Siła mocowania [kN]	Moment dociągający maks. [Nm]	 [g]	Nr art.
d ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃					
[mm]																
ze śrubą mocującą – rysunek 2																
40	40	17	M12	M12	95 – 135	118 – 158	22	13	75	55	43	40	10	40	1266	23310.0057

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.