

## Sworznie blokujące kulkowe · pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987

4213.F13



### Opis produktu

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17987 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe (szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

- Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700

Obróbka cieplna:

- Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

### Materiał

#### Korpus

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana  
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

#### Sworzeń

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana  
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302  
(specyfikacja ASTM-A-313)

#### Uchwyt

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES  
17-4PH (specyfikacja AMS5643)

#### Pierścień mocujący

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302  
(specyfikacja ASTM A-313/A313M)

#### Przycisk

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303  
(specyfikacja ASTM A484/484M)

#### Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana  
- CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

### Działanie

Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające.

Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

### Więcej informacji

#### Uwagi

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.



Wersja specjalna na zapytanie.

- Ten produkt jest produkowany w wymiarach całowych.

### Rysunek



## Informacje do zamówienia

| Średnica nominalna<br>A | Wymiary |         |                                   |          |              |         |         |        |         |        |        | Otwór ustalający maks.<br>[w] | Odporność na ścinanie, podwójne min.<br>[lbf] |  min. maks<br>[°F] |     |  opis standardowy<br>[g] | Nr art.                        |          |
|-------------------------|---------|---------|-----------------------------------|----------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|---|---|-----|---|--------------------------------|----------|
|                         | A min.  | A maks. | Długość mocowania L<br>+0,02<br>0 | B ±0,005 | C 0<br>-0,04 | D maks. | E maks. | F min. | G maks. | H min. | J min. |                               |   |   |     |   |                                |          |
| 1/2                     | 0,497   | 0,4985  | 1,3                               | 0,594    | 0,46         | 0,565   | 0,8     | 1,16   | 1,85    | 1,14   | 0,08   | 0,505                         | 36.900  | -65   | 200 | 85,6  | MS17987C813 /<br>NAS1338C6C13D | 4213.F13 |

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.