


Czujniki pozycjonujące • pneumatyczne

EH 22800.



Opis produktu

Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów obrabianych. Dokładność zawiera się w zakresie od 0,015-0,075 mm, w zależności od powierzchni danego elementu. Kontrola styku następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorującej.

Materiał

Sworznie podporowe

- Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

Uszczelka

- PVC

Wspornik

- Stal oksydowana

Złącza wtykowa

- Mosiądz

Więcej informacji


Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.


Inne produkty

- Jednostki nadzorujące , Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne


Rysunek



Informacje do zamówienia

	Nr art.
 [g]	
z listwą mocującą	
237	22800.0400

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.