

Korki uszczelniające Expander® · tuleja i kulka ze stali nierdzewnej

EH 22880.



Opis produktu

Korki uszczelniające służą do pewnego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice płynów, np. otworów hydraulicznych w budowie urządzeń. Montaż polega na wprasowaniu zatyczki uszczelniającej do otworu za pomocą zalecanych do tego celu stempli.

Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Kulka

- Stal nierdzewna 1.4301

Więcej informacji

Inne produkty

- Korki uszczelniające Expander®, tulejka ze stali hartowanej
- Korki uszczelniające Expander®, tulejka ze stali nierdzewnej
- Stemple do osadzania, do korka uszczelniającego Expander®

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	l ₁	l ₂	Wymiary					[g]	Nr art.
			d ₂ +0,1	d ₃ maks.	l ₃ min.	x ±0,2	s		
[mm]									
tuleja i kulka ze stali nierdzewnej									
3	3,6	4,55	3	2,2	3,4	0,4	1,20	0,2	22880.0083
4	4,0	5,10	4	3,3	3,8	0,2	1,50	0,3	22880.0084
5	5,5	7,05	5	4,3	5,3	0,4	2,00	0,7	22880.0085
6	6,5	8,60	6	5,3	6,3	0,4	2,50	1,2	22880.0086
7	7,5	10,05	7	6,4	7,3	0,4	3,00	1,9	22880.0087
8	8,5	11,60	8	7,4	8,3	0,3	3,50	2,9	22880.0088
9	10,0	13,50	9	8,4	9,8	0,4	4,00	4,0	22880.0089
10	11,0	15,05	10	9,4	10,8	0,4	4,50	5,5	22880.0090
12	13,0	17,80	12	10,6	12,8	0,4	5,50	9,4	22880.0092
14	15,0	20,45	14	12,7	14,5	0,4	6,35	14,8	22880.0094

Przykład aplikacji

Ciśnienie robocze i kontrolne dla pierścieni rozprężno-zaciskowych z zaślepką, tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305							
Materiał podstawowy	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d ₁ 3-10 mm	Ciśnienie robocze p [bar]						
	450	450	450	450	450	380	380
	Test p [bar]						
	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200
d ₁ 12-22 mm	Ciśnienie robocze p [bar]						
	350	350	350	350	350	280	280
	Test p [bar]						
	1150	1150	1150	1150	1150	900	900

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.