

Zawiasy • wydłużony z obu stron EH 25165.



Opis produktu

Różne wersje obejmują wiele aplikacji wymagających niskiego obciążenia. Te metalowe zawiasy charakteryzują się prostą konstrukcją i różnymi wersjami:

- bez otworów
- z otworami
- z otworami dla śrub z łbem stożkowym

Wersja bez otworów może być zamontowana poprzez spawanie lub wstawianie określonego wzoru wiercenia.

Materiał


Korpus

- Stal nierdzewna 1.4301
- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Oś

- Stal nierdzewna 1.4301


Rysunek



rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3



Informacje do zamówienia

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	Wymiary						Siła trzymania			[g]	Nr art.
				d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ~	h ₂	l ₂	F ₁ ~	F ₂ ~	F ₃ ~		
[mm]										[N]				
bez otworów – rysunek 1, Stal nierdzewna														
60	30	–	–	–	3	–	6	1,5	–	700	500	450	25	25165.0050
80	40	–	–	–	4	–	8	2,0	–	1200	1000	1000	59	25165.0075
100	50	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1200	1600	700	99	25165.0005
120	60	–	–	–	6	–	10	2,0	–	1100	2500	1000	139	25165.0010
z otworami – rysunek 2, Stal nierdzewna														
60	30	48	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.0150
80	40	65	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.0175
100	50	80	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.0105
120	60	96	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.0110
z otworami – rysunek 2, Stal														
60	30	48	9,0	3,2	3	–	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.1050
80	40	65	12,5	4,2	4	–	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.1075
100	50	80	15,0	5,2	6	–	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.1005
120	60	96	18,0	5,2	6	–	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.1010
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal nierdzewna														
60	30	48	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.0250
80	40	65	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.0275
100	50	80	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.0205
120	60	96	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.0210
z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal														
60	30	48	9,0	4,0	3	6,4	6	1,5	18	700	500	450	24	25165.2050
80	40	65	12,5	5,0	4	8,3	8	2,0	25	1200	1000	1000	58	25165.2075
100	50	80	15,0	5,0	6	8,3	10	2,0	30	1200	1600	700	98	25165.2005
120	60	96	18,0	5,0	6	8,3	10	2,0	36	1100	2500	1000	136	25165.2010

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.