

## Șuruburi de presiune • varianta lungă

22070.0212



### Descrierea produsului

A se utiliza ca împingător, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de șoc.

#### Material

##### Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305, nitrurat

##### Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

##### Arc

- Oțel inoxidabil

#### Asamblare

Șuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o șurubelniță.

Vă rugăm să folosiți scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

#### Caracteristici

Forța arcului standard: fără marcaj



Forța arc standard

Forța arc mărit

#### Mai multe informații

#### Note


Varianta specială la cerere.

Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forță și cursa arcului.

#### Referințe

Blocare filet: acoperire cu poliamidă (pentru detalii vă rugăm să studiați pagina cu date tehnice).

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni							Cursă s	SW	Forța arcului <sup>1)</sup>		Temperatură		Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n	t			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		[g]
[mm]							[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
oțel inoxidabil, forța arcului standard, cu blocare filet														
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2	10	4	4	18	-30	90	23	22070.0212

<sup>1)</sup> valoarea statistică medie

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.