

## Swornie blokujące kulkowe • pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987

4213.C20



### Opis produktu

Swornie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17987 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Swornie blokujące kulkowe (szybkoszłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

- Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700

Obróbka cieplna:

- Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

### Materiał

#### Korpus

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana  
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

#### Sworzeń

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana  
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302  
(specyfikacja ASTM-A-313)

#### Uchwyt

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES  
17-4PH (specyfikacja AMS5643)

#### Pierścień mocujący

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302  
(specyfikacja ASTM A-313/A313M)

#### Przycisk

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303  
(specyfikacja ASTM A484/484M)

#### Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana  
- CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

### Działanie

Swornie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające.

Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

### Więcej informacji

#### Uwagi


Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

- Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

### Rysunek



Informacje do zamówienia

| Wymiary              |        |         |                                   |          |              |         |         |        |         |        |        | Otwór ustalający maks. | Odporność na ścinanie, podwójne min. | min. maks |     | opis standardowy | Nr art.                              |
|----------------------|--------|---------|-----------------------------------|----------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----|------------------|--------------------------------------|
| Średnica nominalna A | A min. | A maks. | Długość mocowania L<br>+0,02<br>0 | B ±0,005 | C 0<br>-0,04 | D maks. | E maks. | F min. | G maks. | H min. | J min. |                        |                                      |           |     |                  |                                      |
| [w]                  |        |         |                                   |          |              |         |         |        |         |        |        | [w]                    | [lbf]                                | [°F]      |     | [g]              |                                      |
| 5/16                 | 0,3095 | 0,311   | 2                                 | 0,375    | 0,33         | 0,31    | 0,59    | 1,06   | 1,65    | 0,83   | 0,08   | 0,3165                 | 14.400                               | -65       | 200 | 41,2             | MS17987C520 / NAS1335C6C20D 4213.C20 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.