

Șaibe sferice / Baze conice • DIN 6319

23050.0016



Descrierea produsului

Șaibele conice / Bazele conice sunt utilizate ca șaibe la asamblări cu șurub pentru compensarea suprafețelor non-paralele.

Material

Șaibă sferică

- Oțel călit, călit, tratat cu fosfat de mangan

Asamblare

Locașurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.

Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe sferice / Baze conice, similar DIN 6319, oțel inoxidabil
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3



Informații comandă

d ₁ H13	d ₃	h ₁	Dimensiuni				r ₁	Pentru pin d ₆	Pentru șuruburi d ₆	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere îmbinări înșurubate ¹⁾ max.	Ref. Nr.
			h ₂	cu bază conică forma D	h ₄	cu bază conică forma G						
[mm]												
17	30	1,3	5,3	9,6	10,4	22	16	M16	73	206	13	23050.0016

¹⁾ Specificația cuplului de strângere pentru șuruburi cu filet standard, luați în considerare preîncărcarea dacă este necesar, coeficientul de frecare μ_{total} 0,14.

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.