

## Șaibe sferice / Baze conice • DIN 6319

23050.0030



### Descrierea produsului

Șaibele conice / Bazele conice sunt utilizate ca șaibe la asamblări cu șurub pentru compensarea suprafețelor non-paralele.

### Material

#### Șaibă sferică

- Oțel călit, călit, tratat cu fosfat de mangan

### Asamblare

Locașurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.

Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Șaibe sferice / Baze conice, similar DIN 6319, oțel inoxidabil
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

### Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3



### Informații comandă

d <sub>1</sub> H13	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	Dimensiuni				r <sub>1</sub>	Pentru pin d <sub>6</sub> [mm]	Pentru șuruburi d <sub>6</sub> [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere îmbinări înșurubate <sup>1)</sup> max. [Nm]	[g]	Ref. Nr.
			h <sub>2</sub>	cu bază conică forma D ~	h <sub>4</sub>	cu bază conică forma G ~							
șaiabă sferică din oțel călit, forma C – figura 1													
31	56	3,6	11,2	19,2	19,7	41	30	M30	269	1355	103	23050.0030	

<sup>1)</sup> Specificația cuplului de strângere pentru șuruburi cu filet standard, luați în considerare preîncărcarea dacă este necesar, coeficientul de frecare  $\mu_{total}$  0,14.

Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.