

Șaibe sferice / Baze conice • DIN 6319

23050.0212



Descrierea produsului

Șaibele conice / Bazele conice sunt utilizate ca șaibe la asamblări cu șurub pentru compensarea suprafețelor non-paralele.

Material

Locaș conic

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan

Asamblare

Locașurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise. Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe sferice / Baze conice, similar DIN 6319, oțel inoxidabil
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3



Informații comandă

d ₂ H13	Dimensiuni			Pentru pin d ₆ [mm]	Pentru șuruburi d ₆ [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere îmbinări înșurubate ¹⁾ max. [Nm]	[g]	Ref. Nr.
	d ₄	d ₅	h ₃						
locaș conic din oțel tratat termic, forma G – figura 3									
14,2	36	20	6	12	M12	38	82	39	23050.0212

¹⁾ Specificația cuplului de strângere pentru șuruburi cu filet standard, luați în considerare preîncărcarea dacă este necesar, coeficientul de frecare μ_{total} 0,14.

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.