

Pârghii excentrice rapide • cu șurub

23390.0025



Descrierea produsului

Pentru strângerea și desfacerea rapidă a pieselor.
La varianta "reglabilă" (Figura 2) poziția mânerului se poate schimba.

Material

Saibă

- Termoplastice PA, întărit cu fibră de sticlă

Maneta

- Zinc turanat, acoperit cu plastic, negru similar RAL 9005

Elemente interne

- Oțel, zincat prin galvanizare

Șurub

- Oțel, zincat prin galvanizare

Piuliță fixare

- Oțel, zincat prin galvanizare

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

l	d ₂	h ₁ max. în poziția de fixare	Dimensiuni				b	Cursă s poziția mânerului la 90° [mm]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	Ref. Nr.
			d ₃	d ₅	h ₂ max.	[mm]					
cu șurub – figura 1, Oțel											
82	M8	50	20	22,5	19,5	20	1	80	138	23390.0025	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.