

## Podstawki wahlowe • z metalową kulką, żłobkowane, z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej EH 22731.



### Opis produktu

Szczególnie przydatne dla części odlewanych (twarda powłoka odlewu). Jako podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach naprężających.  
Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahlowego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.

### Materiał

#### Element sprężyny

- Termoplastyczny PUR


#### Kulka

- Stop twardy, żłobkowany, niklowany

#### Korpus

- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
- Stal nierdzewna 1.4057, hartowana

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Wymiary		średnica kulki	SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]	Moment dociągający maks. [Nm]	[g]	Nr art.
			l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
			[mm]			[mm]				
<b>z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22731.0362</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22731.0363</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	<a href="#">22731.0378</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22731.0379</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	<a href="#">22731.0380</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22731.0381</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	<a href="#">22731.0382</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	<a href="#">22731.0383</a>
<b>z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22731.0390</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22731.0392</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	<a href="#">22731.0394</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22731.0396</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	<a href="#">22731.0398</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22731.0399</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	<a href="#">22731.0400</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	<a href="#">22731.0401</a>

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.