

Știfturi opritoare cu bilă • cu acțiune simplă - conform NAS / MS17986

4212.A06



Descrierea produsului

Știfturile opritoare cu bilă (Știfturi rapide cu bile) conform MS17986 / NAS1333-1343 sunt utilizate pentru fixare, ajustare, schimbare și asigurare. Deblocare ușoară și instantanee pentru conexiuni frecvente.

Știfturile cu bile (Știft cu bilă simplă acțiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS și testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafețelor:

- Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate conform AMS2700
- Toate piesele din aluminiu anodizate conform MIL-A-8625

Tratament termic:

- Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condiția H900)
- Știft: Rc. 40 min. (AMS2759, Condiția H900)
- Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Material

Corp

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat
- CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

Știft

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat
- CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

Arc

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302
(specificație ASTM-A-313)

Mâner

- Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 380
(specificație ASTM B85/B85)

Inel de atașare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302
(specificație ASTM A-313/A313M)

Buton de apăsare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 303
(specificație ASTM A484/484M)

Bilă

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat
- CRES 440C (specificație AMS5630)

Operații

Știfturile opritoare cu bilă cu acțiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

Mai multe informații


Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Alte diametre / combinații de lungimi diferite față de gama standard pot fi realizate după o scurtă notificare din partea dumneavoastră. Variantă specială la cerere.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Desen



Informații comandă

Diametrul nominal A	A min.	A max.	Lungime de prindere L +0,02 0	Dimensiuni								Poziție orificiu max.	Rezistența la forfecare, dublă min.	 min. max.			Descriere standard	Ref. Nr.
				B ±0,005	C 0 -0,04	D max.	E max.	F max.	G max.	H min.	K max.							
[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]								[inch]	[lbf]	[°F]		[g]		
3/16	0,187	0,1885	0,6	0,22	0,26	0,31	0,5	1,8	1,27	0,76	0,34	0,194	5.150	-65	200	19,2	MS17986C306 / NAS1333A5C06D	4212.A06

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.