

Gałki kuliste • DIN 319

EH 24560.



Opis produktu

Gałki kuliste wg normy DIN 319 są bezszwowe, polerowane.

Materiał

Tuleja

- Stal cynkowana galwanicznie
- Mosiądz

Kulka


- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005
- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czerwony zgodny z RAL 3003

Montaż


Wskazówka montażowa dla kształtu

M: Nasadzany za pomocą lekkich uderzeń, trzyma bez sklejan. Pasowanie h9 wystarczające dla elementów współpracujących.


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3

Informacje do zamówienia


Wymiary								Do sworzni h9	🌡️ maks.	📦 [g]	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h	t ₁ min.	t ₂ min.	t ₃ min.	[mm]	[°C]		
z gwintem formowanym, kształt C – rysunek 1, czarny											
16	M 4	–	8	15,0	7	–	–	–	110	3,2	24560.0016
20	M 5	–	12	18,0	9	–	–	–	110	5,2	24560.0020
25	M 6	–	15	22,5	11	–	–	–	110	10,0	24560.0025
32	M 8	–	18	29,0	14	–	–	–	110	22,0	24560.0032
40	M10	–	22	37,0	18	–	–	–	110	42,0	24560.0040
50	M12	–	28	46,0	21	–	–	–	110	86,0	24560.0050
z tulejką gwintowaną, kształt E – rysunek 2, czarny											
16	M 4	–	8	15,0	–	6,0	–	–	110	3,9	24560.0116¹⁾
20	M 5	–	12	18,0	–	7,5	–	–	110	8,0	24560.0120
25	M 6	–	15	22,5	–	9,0	–	–	110	14,0	24560.0125
32	M 8	–	18	29,0	–	12,0	–	–	110	26,0	24560.0132
40	M10	–	22	37,0	–	15,0	–	–	110	56,0	24560.0140
50	M12	–	28	46,0	–	18,0	–	–	110	108,0	24560.0150
z gwintem formowanym, kształt C – rysunek 1, czerwona											
16	M 4	–	8	15,0	7	–	–	–	110	3,2	24560.0516
20	M 5	–	12	18,0	9	–	–	–	110	5,2	24560.0520
25	M 6	–	15	22,5	11	–	–	–	110	10,0	24560.0525
32	M 8	–	18	29,0	14	–	–	–	110	22,0	24560.0532
40	M10	–	22	37,0	18	–	–	–	110	42,0	24560.0540
50	M12	–	28	46,0	21	–	–	–	110	86,0	24560.0550

¹⁾ tuleja z mosiądzu

Wymiary								Do sworzni h9	maks.	[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ ~	h ~	t ₁ min.	t ₂ min.	t ₃ min.	[mm]	[°C]		
z tulejką gwintowaną, kształt E – rysunek 2, czerwona											
16	M 4	–	8	15,0	–	6,0	–	–	110	3,9	24560.0616 ¹⁾
20	M 5	–	12	18,0	–	7,5	–	–	110	8,0	24560.0620
25	M 6	–	15	22,5	–	9,0	–	–	110	14,0	24560.0625
32	M 8	–	18	29,0	–	12,0	–	–	110	26,0	24560.0632
40	M10	–	22	37,0	–	15,0	–	–	110	56,0	24560.0640
50	M12	–	28	46,0	–	18,0	–	–	110	108,0	24560.0650
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny											
16	–	4	8	15,0	–	–	9	4	110	2,7	24560.0216
20	–	5	12	18,0	–	–	12	5	110	5,1	24560.0220
25	–	6	15	22,5	–	–	15	6	110	9,3	24560.0225
32	–	8	18	29,0	–	–	15	8	110	19,0	24560.0232
40	–	10	22	37,0	–	–	20	10	110	39,0	24560.0240
50	–	12	28	46,0	–	–	22	12	110	84,0	24560.0250

¹⁾ tuleja z mosiądzu

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.