

## Știfturi opritoare cu bilă • cu acțiune simplă - conform NAS / MS17987

4213.C11



### Descrierea produsului

Știfturile opritoare cu bilă (Știfturi rapide cu bile) conform MS17987 / NAS1333-1343 sunt utilizate pentru fixare, ajustare, schimbare și asigurare. Deblocare ușoară și instantanee pentru conexiuni frecvente.

Știfturile cu bile (Știft cu bilă simplă acțiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS și testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafețelor:

- Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate conform AMS2700

Tratament termic:

- Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Știft: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

### Material

#### Corp

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Știft

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Arc

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificație ASTM-A-313)

#### Mâner

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Inel de atașare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificație ASTM A-313/A313M)

#### Buton de apăsare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificație ASTM A484/484M)

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificație AMS5630)

### Operații

Știfturile opritoare cu bilă cu acțiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.


### Mai multe informații

### Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Alte diametre / combinații de lungimi diferite față de gama standard pot fi realizate după o scurtă notificare din partea dumneavoastră. Variantă specială la cerere.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

### Desen



Informații comandă

| Diametrul nominal<br>A | Dimensiuni |        |                                     |          |           |        |        |        |        |        | Poziție orificiu max. | Rezistența la forfecare, dublă min. |  min. max. |         |  | Descriere standard          | Ref. Nr. |
|------------------------|------------|--------|-------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                        | A min.     | A max. | Lungime de prindere L<br>+0,02<br>0 | B ±0,005 | C 0 -0,04 | D max. | E max. | F min. | G max. | H min. | J min.                |                                     |                                                                                               |         |                                                                                     |                             |          |
|                        |            |        |                                     | [inch]   |           |        |        |        |        |        |                       |                                     | [°F]                                                                                          |         | [g]                                                                                 |                             |          |
| 5/16                   | 0,3095     | 0,311  | 1,1                                 | 0,375    | 0,33      | 0,31   | 0,59   | 1,06   | 1,65   | 0,83   | 0,08                  | 0,3165                              | 14.400                                                                                        | -65 200 | 32,7                                                                                | MS17987C511 / NAS1335C6C11D | 4213.C11 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.